

高圧:背負い式充電噴霧器

噴霧器

充電式 SLS

スマートコージン
共通バッテリー

SLS-15H



■付属噴口



縦型二頭口噴口



自在一頭口噴口

直射
4m
OK!

ノズル
仕様

ノズルパイプ: 60cm
ホース: 1.3m
噴口接続部: G¹/₄
ノズルパイプ接続部: G¹/₄

急速充電

手元スイッチ付

高圧タイプ

製品紹介動画: P200 FAQ動画: P203

バッテリー: PA-332 (P.28参照)
18V 2.0Ahバッテリー
充電器: PA-430 (P.28参照)
18V急速充電器II

| 機種 | SLS-15H | | SLS-15HN | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| タンク容量 | 15L | | | | |
| ポンプ | ダイヤフラムポンプ | | | | |
| 最高圧力 | 締め切り時: 1.0MPa(10kgf/cm ²) | | | | |
| 噴口 | 縦型二頭噴口時 | | 自在一頭口噴口 | | |
| ポンプ | 噴霧 | | 噴霧 | 直射 | |
| | 高圧時 | 低圧時 | 高圧時 | 高圧時 | |
| | 噴霧量 | 1.1L/分 | 0.52L/分 | 0.70L/分 | 1.2L/分 |
| | 噴霧圧力 | 0.75MPa | 0.20MPa | 0.8MPa | 0.7MPa |
| 噴霧可能目安 | 56L (約3.7杯分) | 190L (約12.7杯分) | 45L (約3杯分) | 66L (約4.4杯分) | |
| 噴霧目安* | 縦型二頭口: 幅1m、直射散布: (斜め45度)約4m | | | | |
| 種類 | リチウムイオン 18V 2.0Ah | | | | |
| 充電器 | 急速充電 AC-100V (50Hz, 60Hz) | | | | |
| 充電時間※1 | 約60分 | | | | |
| 作業時間目安※2 | 高圧: 約50分/低圧: 約4.5時間 | | | | |
| 本体重量※3 | 3.8kg | | | | |
| 付属品 | ノズルパイプ(60cm)、計量カップ、縦型二頭口噴口、自在一頭口噴口 | | | | |
| バッテリー・充電器※4 | あり | | なし | | |
| J A N | 4971770-453937 | | 4971770-453951 | | |

※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時 ※3.バッテリーなど付属品含む。
※4.バッテリー・充電器別売: バッテリーパック18V2.0Ah(PA-332) 急速充電器II 18V(PA-430)

※使用可能噴口は「動噴パーツ適応表」(P.62)を参照してください。★P.29参照

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。